




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE vægroset med 90° vinkel og tap R1321000
Farve	VVS:777547200 NRF:6311126 EAN:5708590169118 NBS:N13:436 Hvid
Produktbeskrivelse	 ABS vægroset, med 90°, diameter 32 mm. Bemærk: Der skal anvendes ABS-lim. Pressalit Care anbefaler Cyanolit (Pressalit Care nr. T4654) VALUE vægroset, med 90°, diameter 32 mm. Materiale: Gennemfarvet ABS-plast. Bemærk: Der skal anvendes ABS-lim. Pressalit anbefaler Cyanolit (Pressalit nr. T4654). Ekskl. monteringskit.
Justerbarhed	Fastmonteret
Materialer	ABS-plast. Materialet er gennemfarvet, så ridser og almindelig slitage ikke ses.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	VALUE vægroset med 90° vinkel og tap
Varenummer	R1321000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.