



Produkt Varenummer	Fleksibelt til- og afløbssystem 700/900 mm R2062
Produktbeskrivelse	VVS: 747473510 NRF: 6132523 EAN: 5708590326979 Fleksibelt til- og afløbssystem. Tilløbsslanger: 700 mm, afløbsslange: 900 mm. Fleksibelt til- og afløbssystem. Tilløbsslanger: 700 mm, afløbsslange: 900 mm.
Materialer	Tilløbsslangerne er i plastic SPX med armering af rustfrit stålflædt. Omløberne er med 3/8" og fremstillet af messing og 10 mm kobberør. Afløbsslangen er fremstillet af korrugeret, hvid PVC, den er fleksibel med en diameter på 32 mm. Vi anbefaler ikke at lede formalin gennem afløbsslangen. Vinkel med aftagelig bøsning er fremstillet af af PP (Polypropylen) med pakning af TPE (termoplastisk elastomer). Max. anvendelsestemperatur 80°C (kontinuerligt), 90°C (midlertidigt). PP er meget bestandig over for vand, fugt og de fleste organiske opløsningsmidler samt har PP en god kemisk bestandighed. Pakning er fremstillet af EPDM - Anvendelsestemperatur fra -50°C - +120°C/150°C EPDM har en fremragende ozon- og vejrbestandighed. God til varme og kulde og udmærket til de fleste kemikalier – men ringe bestandighed mod olieprodukter samt opløsningsmidler.
Ergonomi	De fleksible til- og afløbssystemer er nødvendige for at sikre vandtilførsel til og vandaflledning fra højdeindstillelige vaskophæng. For at opnå den fulde fleksibilitet for produkterne er det vigtigt, at de er placeret rigtigt i forhold til vandinstallationerne, sådan at disse ikke spærrer for bevægelsen. Afløbsslangen bør afkortes, sådan den tilpasses installationen.
Funktioner	Pressalit leverer et system, som dels sørger for vandtilførsel af varmt og koldt vand, og dels for vandaflledning frem til afløbet i væggen. Pressalits system slutter ved afløbsslangens tilslutning til eksisterende afløb i væg/på væg, og forudsætter at der er et afløb i væggen, som passer med Pressalits Ø32 diameter afløbsstuds. Adapter til f.eks. Ø40 diameter i væggen skal bestilles særskilt.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	Fleksibelt til- og afløbssystem 700/900 mm
Varenummer	R2062
Rengøring	Ved rengøring af vasken bør afløbsslangen skylles godt igennem med 50-60° varmt vand, for at forhindre sæberester i at aflejre sig indeni slangen. Observer at afløbsslangen ikke snor sig, når denne gennemskylning foretages.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®