



PRESSALIT®

Pressalit Sign Art 474

Toiletsæde med kombi beslag til top- og bundmontering, quick-release og soft close

Funktioner

Quick-release, Soft close

Varenummer

474000-BY1000
VVS:615084000
NRF:6190221
RSK:7904447
EAN:5708590287874



Pressalit Sign Art er nordisk i sin formgivning. Toiletsædet er funktionelt men langt fra køligt. Sign Art er et lille stykke hverdagskunst, som hylder evnen til at leve livet. Det har quick-release og soft close. Designet lader tre former mødes i et indlysende samspil. Lågets bue, beslagets cylinderform og grebenes vandrette flader. Toiletsædet er designet specielt til Ifö Sign Art.




Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign Art", art.nr. 474 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BY1 beslag i form af en rørkonsol i hærdeplast

- inkl. quick-release funktion og soft close
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Knud Holscher

Design-år

2005



Pressalit Sign Art 474

Toiletsæde med kombi beslag til top- og bundmontering, quick-release og soft close

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	3,215 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	490x389x84 mm
Vægt emballeret	3,68 kg
Mål pr. kolli	502x401x428 mm
Vægt pr. kolli	18,4 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Sign Art 474**Toiletsæde med kombi beslag til top- og bundmontering, quick-release og soft close**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.
Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®